

Jednocestná světelná závora - přijímač

OGE-FPKG/US-100

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 Tlačítko

Vlastnosti výrobku

Pouzdro

Typ závitu

Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...36 DC

Proudový odběr

[mA]

< 24

Třída krytí

II

Ochrana proti přepólování

ano

Výstupy

Elektrické provedení

PNP

Výstupní funkce

Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)

Max. úbytek napětí spínacího
výstupu DC

[V]

2,5

Trvalá proudová zatížitelnost
na spínacím výstupu DC

[mA]

200

Spínací frekvence DC

[Hz]

500

Ochrana proti zkratu

ano

Typ ochrany proti zkratu

Taktovaný

Ochrana proti přetížení

ano

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač

Přijímač

Snímací vzdálenost

[m]

< 15

Nastavitelný rozsah

ano

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...80

Krytí

IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická
kompatibilita (EMC)

EN 60947-5-2

Jednocestná světelná závora - přijímač

OGE-FPKG/US-100

Mechanická data

Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Označení závitu		M18 x 1
Materiály		PC
Materiál optické čočky		PMMA

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Příslušenství

Dodané položky	upevňovací matice: 2
----------------	----------------------

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení





Jednocestná světelná závora - přijímač

OGE-FPKG/US-100

diagramy a grafy

graf výkonnostní rezervy

