

Jednocestná světelná závora - přijímač

OHE-DPKG/0,20M/AS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: O8E202

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 10
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo
Vlnová délka [nm]	660

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	Spínaný na "tmu"
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	50
Spínací frekvence DC [Hz]	200
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	Přijímač
Snímací vzdálenost [m]	< 1,2
Nastavitelný rozsah	ne



Jednocestná světelná závora - přijímač

OHE-DPKG/0,20M/AS

Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	< 2,5
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...50
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	14,8
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiály		ABS
Materiál optické čočky		PMMA
Přizpůsobení čočky		stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Nejistá oblast	1 x LED, žlutá blikající
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 0,2 m, PVC		
konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A		



Připojení

