



Reflexní světelný snímač

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OI0002

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

No scale drawing available

Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Typ závitu

Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelný snímač
-----------------	--------------------------

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	20...250 AC/DC
Třída krytí		I
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880

Výstupy

Výstupní funkce		Spínaný na "světlo"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	10,5
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC	[V]	10,5
Minimální zátěžový proud	[mA]	15
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Spínací frekvence AC	[Hz]	25
Spínací frekvence DC	[Hz]	35
Ochrana proti zkratu		ne



Reflexní světelný snímač

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

Ochrana proti přetížení	ne	
Měřicí oblast		
Snímací vzdálenost	[mm]	< 150
Nastavitelný rozsah	ano	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí	IP 65	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
Mechanická data		
Pouzdro	Typ závitu	
Rozměry	[mm]	M30 x 1,5
Označení závitu	M30 x 1,5	
Materiály	PBT; PPO upravené	
Materiál optické čočky	PMMA	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky	upevňovací matice: 2	
	Šroubovák	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
konektorové provedení: 1 x Ø 28 mm		