


Zesilovač pro vláknovou optiku

OUF-HPKG/6M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...55 DC
Proudový odběr [mA]	< 35; ((24 V))
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	880

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	Spínaný na "světlo"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	250
Spínací frekvence DC [Hz]	100
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost [m]	< 0,12; (Jednocestná světelná závara)
Snímací vzdálenost [mm]	< 40; (Reflexní světelný snímač)
Nastavitelný rozsah	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 65

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
---------------------------------------	--------------



Zesilovač pro vláknovou optiku

OUF-HPKG/6M

MTTF	[let]	653
------	-------	-----

Mechanická data

Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	28 x 16 x 56
Materiály	PPO upravené
Přizpůsobení čočky	stranová optika

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Příslušenství

Dodané položky	Upevňovací úhelník: 1, E20211
	Šroubovák


Upozornění

Upozornění	Spínaný na "světlo" odpovídá výstupní funkci "rozpínač" pro jednocestné vláknové optiky odpovídá výstupní funkci "spínač" pro snímací vláknové optiky
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Připojení



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá

diagramy a grafy

graf výkonnostní rezervy

