


Reflexní světelná závora

OIP-FBOW

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Pouzdro	Typ závitu
---------	------------

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Polarizační filtr
Funkční princip	Reflexní světelná závora

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	20...250 AC
Třída krytí		II

Výstupy

Výstupní funkce		Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC	[V]	4
Max. zbytkový proud	[mA]	12
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC	[mA]	300
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Spínací frekvence AC	[Hz]	65
Ochrana proti zkratu		ne
Ochrana proti přetížení		ne

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost	[m]	< 2; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
Nastavitelný rozsah		ano
Polarizační filtr k dispozici		ano



Reflexní světelná závora

OIP-FBOW

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 65
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Mechanická data		
Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Označení závitu		M30 x 1,5
Materiály		PBT; PPO upravené
Materiál optické čočky		PMMA
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky		upevňovací matice: 2
		Šroubovák
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
přípojové svorky: ...1,5 mm ²		
Připojení		

