


Reflexní světelná závora

OIR-FBOW/LS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Pouzdro

Typ závitu

Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelná závora

Elektrická data

Frekvence AC [Hz]

47...63

Provozní napětí [V]

20...250 AC

Výstupy

Výstupní funkce

Spínání na světle/tmu; (parametrizovatelný)

Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V]

4

Max. zbytkový proud [mA]

12

Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA]

300

Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Spínací frekvence AC [Hz]

15

Ochrana proti zkratu

ne

Ochrana proti přetížení

ne

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost [m]

< 4; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)

Nastavitelný rozsah

ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-25...60



Reflexní světelná závora

OIR-FBOW/LS

Krytí	IP 65
-------	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B

Mechanická data

Hmotnost	[g]	145,149
Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M30 x 1,5
Označení závitu		M30 x 1,5
Materiály		PPO upravené
Materiál optické čočky		PMMA

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Příslušenství


Dodané položky	upevňovací matice: 2	
	Šroubovák	

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x 1/2"; kódování: C



Připojení

