




Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím

OIH-HPKG/US/800MM

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 Potenciometr



Vlastnosti výrobku

Druh světla červené světlo

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti Vyclonění pozadí

Funkční princip Reflexní světelný snímač

Elektrická data

Provozní napětí [V] 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)

Proudový odběr [mA] 35

Třída krytí III

Ochrana proti přepólování ano

Druh světla červené světlo

Vlnová délka [nm] 625

Výstupy

Elektrické provedení PNP

Výstupní funkce Spínaný na "světlo"

Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5

Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200

Spínací frekvence DC [Hz] 300

Ochrana proti zkratu ano

Typ ochrany proti zkratu Taktovaný

Ochrana proti přetížení ano



Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím

OIH-HPKG/US/800MM

Měřicí oblast		
Snímací vzdálenost	[mm]	50...800; (bílý nebo černý papír 200 x 200 mm +/- 6 %)
Nastavitelný rozsah		ano
Max. průměr světelné skvrny	[mm]	55
Rozměry světelné skvrny		při maximální snímací vzdálenosti
Potlačením pozadí k dispozici		ano
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	215,2
Rozměry	[mm]	64 x 43 x 38
Označení závitu		M30 x 1,5
Materiály		litý zinek Niklovaný
Materiál optické čočky		PMMA
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky	pojistná matice: 1	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A		
		

Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím

OIH-HPKG/US/800MM

Připojení



diagramy a grafy




- a: Senzor
- b: objekt
- c: pozadí
- x: vzdálenost senzor / objekt [mm]
- y: min. vzdálenost objekt / pozadí [mm]



Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím

OIH-HPKG/US/800MM

křivka přesnosti



x: vzdálenost senzor / objekt [mm]

y: min. vzdálenost objekt / pozadí [mm]

1 = objekt černá (6 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)

2 = objekt šedá (18 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)

3 = objekt bílá (90 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)