


Infračervený teplotní senzor

OWL-3506-ABOA

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: TW7001 + E35065

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Pouzdro

Válcové

Elektrická data

Provozní napětí [V] 20...250 AC/DC

Odolnost proti přepólování ne

Výstupy

Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 10,5

Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] 10,5

Minimální zatěžovací proud [mA] 15

Max. zbytkový proud [mA] 7

Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] 200; (250 (...50 °C))

Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 50

Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] 1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Spínací frekvence AC [Hz] 20

Spínací frekvence DC [Hz] 25

Odolné proti zkratu ne

Ochrana proti přetížení ne




Infračervený teplotní senzor


OWL-3506-ABOA

Měřicí oblast		
Detekce rozsahu hystereze	[%]	1...15
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...60
Krytí		IP 65
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
Mechanická data		
Pouzdro		Válcové
Rozměry	[mm]	Ø 58 / L = 200
Materiály		pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem
Materiál optické čočky		sklo
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Upozornění		
Upozornění		Doporučení: po zkratu proveďte přístroj na správnou funkci.
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		

konektorové provedení: 1 x 7/8"



Připojení



Upozornění : válečková pojistka podle IEC60127-2 ≤ 2 A rychle pracující