


Infračervený teplotní senzor

OWL-7506-ABOA

Prodej ukončen

Náhradní artikly: TW7001 + E35065

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Pouzdro

Válcové

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

20...250 AC/DC

Odolnost proti přepólování

ne

Výstupy

Max. úbytek napětí spínacího
výstupu DC

[V]

10,5

Max. úbytek napětí spínacího
výstupu AC

[V]

10,5

Minimální zátěžový proud

[mA]

15

Max. zbytkový proud

[mA]

7

Trvalá proudová zatížitelnost
na spínacím výstupu AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Trvalá proudová zatížitelnost
na spínacím výstupu DC

[mA]

50

Krátkodobá proudová
zatížitelnost na spínacím
výstupu

[mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Spínací frekvence AC

[Hz]

20

Spínací frekvence DC

[Hz]

25

Odolné proti zkratu

ne

Ochrana proti přetížení

ne




Infračervený teplotní senzor


OWL-7506-ABOA

Měřicí oblast		
Detekce rozsahu hystereze	[%]	1...15
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...60
Krytí		IP 65
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
Mechanická data		
Pouzdro		Válcové
Rozměry	[mm]	Ø 58 / L = 200
Materiály		pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem
Materiál optické čočky		sklo
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Upozornění		
Upozornění	Doporučení: po zkratu proveďte přístroj na správnou funkci.	
Upozornění	Prodej ukončen	
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		

konektorové provedení: 1 x 7/8"



Připojení



Upozornění : válečková pojistka podle IEC60127-2 ≤ 2 A rychle pracující