


OWF-5000-BPKG

Náhradní artikly: TW7011 + E35061 + E35065

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Pouzdro	Válcové
---------	---------

Provozní napětí	[V]	10...55 DC
Proudový odběr	[mA]	< 20
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano

Elektrické provedení	PNP
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	400
Spínací frekvence DC [Hz]	1000
Ochrana proti zkratu	ano



Infračervený teplotní senzor

OWF-5000-BPKG

Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný	
Ochrana proti přetížení		ano	
Měřicí oblast			
Detekce rozsahu hystereze		[%]	1...15
Okolní podmínky			
Okolní teplota		[°C]	-20...60
Krytí		IP 65	
Schválení / zkoušky			
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 60947-5-2	
		EN 55011	třída B
MTTF		[let]	940
Mechanická data			
Pouzdro		Válcové	
Rozměry		[mm]	Ø 58 / L = 129
Materiály		pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem	
Materiál optické čočky		sklo	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství			
Dodané položky		vláknová optika s hliníkovým spirálovým pláštěm	
Upozornění			
Upozornění		Prodej ukončen	
Obsah balení		1 ks	
Elektrické připojení			

konektorové provedení: 1 x 7/8"



OW5001



Infračervený teplotní senzor

OWF-5000-BPKG

Připojení

