




Infračervený teplotní senzor

OWL-3506-ANKG

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Pouzdro	Válcové
---------	---------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...55 DC
Proudový odběr [mA]	< 20
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano

Výstupy

Elektrické provedení	NPN
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	400
Spínací frekvence DC [Hz]	300
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Detekce rozsahu hystereze [%]	1...15
-------------------------------	--------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...60
Krytí	IP 65

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	třída B
	EN 55011	

Mechanická data

Pouzdro	Válcové
---------	---------



Infračervený teplotní senzor

OWL-3506-ANKG

Rozměry	[mm]	Ø 58 / L = 200
Materiály	pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem	
Materiál optické čočky	sklo	

Zobrazení / ovládací prvky


Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x 7/8"



Připojení

