


Infračervený teplotní senzor

OWI-BPKG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: TW7000

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Pouzdro	Typ závitu
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	10...36 DC
Proudový odběr [mA]	20; ((24 V))
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	150
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Nastavitelný rozsah	ano
Rozsah vlnových délek [μm]	6...14

Reakční doby

Doba odezvy [s]	< 500
-----------------	-------

Okolní podmínky


Okolní teplota [°C]	-20...60
Krytí	IP 65



Infračervený teplotní senzor

OWI-BPKG

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
Mechanická data		
Pouzdro	Typ závitu	
Rozměry [mm]	M30 x 1,5 / L = 113	
Označení závitu	M30 x 1,5	
Materiály	pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem	
Materiál optické čočky	Plast	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	2 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky	upevňovací matice: 2	
	Šroubovák	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Připojení		



Barvy vodičů :

BK = černá

BN = hnědá

BU = modrá

WH = bílá