


OWI-BPKG/10m

Položka již není dostupná - archívní záznam



Pouzdro	Typ závitů
---------	------------

Provozní napětí	[V]	10...36 DC
-----------------	-----	------------

Proudový odběr	[mA]	20; ((24 V))
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	150
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano

Nastaviteľný rozsah	ano
---------------------	-----

Rozsah vlnových délek	[μm]	6...14
-----------------------	------	--------

Doba odezvy	[s]	< 500
-------------	-----	-------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...60
----------------	------	----------

Kryti	IP 65
-------	-------

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
--	--------------	--

kompatibilita (EMC)	EN 55011	trida B
---------------------	----------	---------



Infračervený teplotní senzor

OWI-BPKG/10m

Mechanická data

Pouzdro	Typ závitu
Rozměry [mm]	M30 x 1,5 / L = 113
Označení závitu	M30 x 1,5
Materiály	pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem
Materiál optické čočky	Plast

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	2 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Příslušenství

Dodané položky	upevňovací matice: 2
	Šroubovák


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá