




Reflexní světelný snímač

OJB-FPKG/FO/AS



1 Tlačítko



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelný snímač
-----------------	--------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 22
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo
Vlnová délka [nm]	660

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	200



Reflexní světelný snímač

OJB-FPKG/FO/AS

Spínací frekvence DC	[Hz]	2000
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost	[mm]	1...600; (bílý papír 200 x 200 mm 90 % remise)
Nastavitelný rozsah		ano
Max. průměr světelné skvrny	[mm]	60
Rozměry světelné skvrny		při maximální snímací vzdálenosti

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
MTTF	[let]	867

Mechanická data

Hmotnost	[g]	39,6
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	35 x 24 x 11
Materiály		pouzdro: ABS; LED okénko: SEPS; Tlačítko: SEPS
Materiál optické čočky		sklo
Přízpůsobení čočky		Čelní optika

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	Funkce	1 x LED, červená
Elektronický zámek		ano

Příslušenství

Dodané položky	Upevňovací šrouby: 2
	pružinové podložky: 2
	matice: 2

Upozornění

Upozornění	napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení


konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A



Reflexní světelný snímač

OJB-FPKG/FO/AS

Připojení



2 Teach

diagramy a grafy

graf výkonnostní rezervy

