




Jednocestná světelná závora - vysílač

OJSLOOKG/SO/AS



1 Tlačítko



Vlastnosti výrobku		
Druh světla		červené světlo
Laserová ochranná třída		1
Pouzdro		Kvádrové
Oblast nasazení		
Funkční princip		Jednocestná světelná závora
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Proudový odběr	[mA]	< 12
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		červené světlo
Vlnová délka	[nm]	650
Typ životnosti	[h]	50000
Výstupy		
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač		vysílač



Jednocestná světelná závora - vysílač

OJSLOOKG/SO/AS

Snímací vzdálenost	[m]	< 15
Nastavitelný rozsah		ne
Max. průměr světelné skvrny	[mm]	24
Rozměry světelné skvrny		při maximálním dosahu

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-10...60
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Laserová ochranná třída		1
Poznámka k ochraně před laserem	Pozor:	Laserové světlo
	laserová třída:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Odpovídá 21 CFR části 1040 s výjimkou odchylek v souladu s laserovou poznámkou č. 50, červen 2007.
MTTF	[let]	918

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	27,6
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	35 x 11 x 24
Materiály		pouzdro: ABS; upevnění: litý zinek; LED okénko: SEPS; Tlačítko: SEPS
Materiál optické čočky		sklo
Přizpůsobení čočky		stranová optika

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená

Příslušenství		
Dodané položky		Upevňovací šrouby: 2
		pružinové podložky: 2
		matice: 2

Upozornění		
Upozornění		napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A





Jednocestná světelná závora - vysílač

OJSLOOKG/SO/AS

Připojení

