




LASER reflexní svět. snímač

OJHLFPKG/SO/AS



1 Tlačítko
přijímač ve vrchní optice
vysílač ve spodní optice



Vlastnosti výrobku		
Druh světla		červené světlo
Laserová ochranná třída		1
Pouzdro		Kvádrové
Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Vyclonění pozadí
Funkční princip		Reflexní světelný snímač
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Proudový odběr	[mA]	13
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		červené světlo
Vlnová délka	[nm]	650
Typ životnosti	[h]	50000
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP



LASER reflexní svět. snímač

OJHLFPKG/SO/AS

Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)	
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5	
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	200	
Spínací frekvence DC [Hz]	1000	
Ochrana proti zkratu	ano	
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný	
Ochrana proti přetížení	ano	
Měřicí oblast		
Snímací vzdálenost [mm]	7...150; (bílý papír 200 x 200 mm 90 % remise)	
Nastavitelný rozsah	ano	
Průměr nejmenšího detekovatelného objektu [mm]	0,8	
Max. průměr světelné skvrny [mm]	0,8	
Potlačením pozadí k dispozici	ano	
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-10...60	
Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Laserová ochranná třída	1	
Poznámka k ochraně před laserem	Pozor:	Laserové světlo
	laserová třída:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Odpovídá 21 CFR části 1040 s výjimkou odchylek v souladu s laserovou poznámkou č. 50, červen 2007.
MTTF [let]	501	
Mechanická data		
Hmotnost [g]	28,25	
Pouzdro	Kvádrové	
Rozměry [mm]	35 x 11 x 24	
Materiály	pouzdro: ABS; LED okénko: SEPS; Tlačítko: SEPS	
Materiál optické čočky	PMMA	
Přizpůsobení čočky	stranová optika	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Elektronický zámek	ano	
Příslušenství		
Dodané položky	Upevňovací šrouby: 2	
	pružinové podložky: 2	
	matice: 2	

LASER reflexní svět. snímač

OJHLFPKG/SO/AS

Upozornění

Upozornění

napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus

Obsah balení


1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A




Připojení



2

Teach

diagramy a grafy



a: Senzor

b: objekt

c: pozadí

x: vzdálenost senzor / objekt [mm]


y: min. vzdálenost objekt / pozadí [mm]



LASER reflexní svět. snímač

OJHLFPKG/SO/AS

křivka přesnosti



x: vzdálenost senzor / objekt [mm]

y: min. vzdálenost objekt / pozadí [mm]

1 = objekt černá (6 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)

2 = objekt šedá (18 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)

3 = objekt bílá (90 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)