




Jednocestná světelná závora - vysílač

OLS-00KG/US-100

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: O5S500 + E21122
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Tlačítko bez funkce

Vlastnosti výrobku		
Druh světla		Infračervené světlo
Pouzdro		Kvádrové
Oblast nasazení		
Funkční princip		Jednocestná světelná závora
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...36 DC
Proudový odběr	[mA]	< 22
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Ochrana proti přepětí		ano
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880
Výstupy		
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač		vysílač
Snímací vzdálenost	[m]	< 25
Nastavitelný rozsah		ne



Jednocestná světelná závora - vysílač

OLS-00KG/US-100

Max. průměr světelné skvrny [mm]	2500
Rozměry světelné skvrny	při maximálním dosahu

Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B

Mechanická data	
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	75 x 27 x 62
Materiály	PA; PBT
Materiál optické čočky	PMMA

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

