




Jednocestná světelná závora - přijímač

OME-FKOW/T/LS-500



přijímač ve spodní optice
vysílač v horní optice



Vlastnosti výrobku

Pouzdro Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip Jednocestná světelná závora

Elektrická data

Frekvence AC [Hz] 47...63

Provozní napětí [V] 24...240 AC/DC

Max. příkon [VA] 6

Třída krytí II

Výstupy

Elektrické provedení relé

Výstupní funkce Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)

Zatížitelnost kontaktů 3A / 250 V AC

Spínací frekvence AC [Hz] 10

Spínací frekvence DC [Hz] 10

Ochrana proti zkratu ne

Časové funkce [s] 0 / 1 / 5 / 10 / 14

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač Přijímač

Snímací vzdálenost [m] < 50

Nastavitelný rozsah ano




Jednocestná světelná závora - přijímač

OME-FKOW/T/LS-500

Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	< 10
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...40
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	204,12
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	73 x 45 x 49
Materiály		ABS zesílený skelnými vlákny
Materiál optické čočky		PMMA
Přizpůsobení čočky		stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	Nejistá oblast	1 x LED, červená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x 7/8"; kódování: A; Uzamčení: Hliník, Bezbarvě eloxováno



Připojení

