




Omyvatelný tlakový senzor

PF-100-SEB34-KFPKG/US/ IP

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1
Měřicí rozsah	[bar]	0...100
Procesní připojení		závitové připojení G 3/4 vnější závit
Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Pozlacené kontakty
Aplikace		vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl
Montáž		otočné pouzdro 350°
Média		kapalná a plynná média
Podmíněně vhodný pro		U plyných médií je rozsah použití omezen na max. 25 bar.
Teplota média	[°C]	-25...80
Min. destrukční tlak	[bar]	650
Odolnost proti tlaku	[bar]	150
Druh tlaku		relativní tlak
Bez mrtvého prostoru		ano
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	20...30 DC
Proudový odběr	[mA]	< 60
Min. izolační odpor	[MΩ]	100; (500 V DC)



Omyvatelný tlakový senzor

PF-100-SEB34-KFPKG/US/ /P

Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpožďovací doba [s]	0,2
Funkce "hlídací pes" integrována	ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1
------------------------	---

Výstupy

Celkový počet výstupů	2
Výstupní signál	spínací signál; analogový signál; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení	PNP
Po digitálních výstupů	1
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	250
Počet analogových výstupů	1
Analogový proudový výstup [mA]	4...20
Maximální zátěž [Ω]	500
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Měřicí rozsah [bar]	0...100
Spínací bod SP [bar]	1...100
Zpětný spínací bod rP [bar]	0,5...99,5
V krocích po [bar]	0,5

Přesnost / odchylky

Přesnost spínacího bodu [% z koncové hodnoty]	$< \pm 1,5$
Opakovací přesnost [% z koncové hodnoty]	$< \pm 0,25$; (při teplotních výchylnkách < 10 K)
Odchylka od charakteristiky [% z koncové hodnoty]	$< \pm 1,0$
Teplotní drift na 10 K	$< \pm 0,3$

Reakční doby

Spínací frekvence pro danou dobu odezvy jednoho výstupu	Doba odezvy [ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
	Spínací frekvence [Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
Doba odezvy [ms]	při kolmém nárůstu tlaku; Spínací bod (SPx) = 70 %; zpětný spínací bod (rPx) = 30 %									
Nastavitelná doba zpoždění dS, dr [s]	0, 0,2,...10, 11,...50									



Omyvatelný tlakový senzor

PF-100-SEB34-KFPKG/US/ /P

Max. doba odezvy analogového výstupu	[ms]	3
--------------------------------------	------	---

Software / programování

Nastavení spínacího bodu	Programovací tlačítko
Parametrizační možnost	hystereze / okénko; spínač / rozpínač; zpoždění sepnutí / rozepnutí; Utlumení

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...80
Skladovací teplota	[°C]	-40...100
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozáření	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	10 V
Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Mechanická data

Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
Materiál, který je v kontaktu s médii	FKM; Keramika; PTFE; nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Min. tlakových cyklů	100 milionů
Procesní připojení	závitové připojení G 3/4 vnější závit

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	LED, červená
	Funkční signalizace	7-segmentový LED displej
	Měřené hodnoty	7-segmentový LED displej

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



PF3952



Omyvatelný tlakový senzor

PF-100-SEB34-KFPKG/US/ IP

Připojení

