



Položka již není dostupná - archivní záznam

No scale drawing available

Vlastnosti výrobku

Pouzdro	Kvádrové
---------	----------

Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelný snímač
-----------------	--------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...55 DC
Proudový odběr [mA]	12; ((24 V))
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	400
Spínací frekvence DC [Hz]	80
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost [mm]	< 1300; (bílý papír 200 x 200 mm)
Nastavitelný rozsah	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 65

OP5010



Reflexní světelný snímač

OPT-FPKG

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická
kompatibilita (EMC)

EN 60947-5-2

Mechanická data

Pouzdro

Kvádrové

Materiály

PPO upravené

Materiál optické čočky

sklo

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení

Spínací stav

1 x LED, žlutá

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...1,5 mm²

Připojení

