




Úhlová světelná závora

OPL-DPKG/US



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
-------------	----------------

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Kontrolní výstup správné funkce
----------------------	---------------------------------

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...35 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Proudový odběr	[mA]	< 45
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		červené světlo
Vlnová délka	[nm]	660

Výstupy

Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		Spínaný na "tmu"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2
Kontrolní výstup správné funkce		ano
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	200



Úhlová světelná závora

OPL-DPKG/US

Spínací frekvence DC	[Hz]	200
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-10...60
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
MTTF	[let]	919

Mechanická data

Hmotnost	[g]	150
Rozměry	[mm]	65 x 10 x 106
Délka ramena X	[mm]	54
Délka ramena Y	[mm]	55
Velikost úhlu Z	[mm]	60,46
Materiály		pouzdro: litý zinek; optika: sklo

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	Funkce	1 x LED, žlutá

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení


konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Úhlová světelná závora

OPL-DPKG/US

Připojení



2

Kontrolní výstup správné funkce