


Vidlicová světelná závora

OPU-FCKG/IO-LINK/AS



- 1 Spínač výstupní funkce
- 2 Citlivost potenciometru



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
-------------	---------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Proudový odběr [mA]	< 30
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	860

Výstupy

Elektrické provedení	PNP/NPN; (Automatické rozpoznání zátěže PNP/NPN)
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (přepojitelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	1,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	10000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Průměr nejmenšího detekovatelného objektu [mm]	0,2
--	-----

Vidlicová světelná závora

OPU-FCKG/IO-LINK/AS

Připojení

