


Reflexní světelný snímač

OSN-FPKG

Položka již není dostupná - archivní záznam



- 1 Citlivost potenciometru
přijímač ve vrchní optice
vysílač ve spodní optice



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Reflexní snímač pro blízkou oblast
Funkční princip	Reflexní světelný snímač

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...55 DC
Proudový odběr [mA]	30; ((24 V))
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	880

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	250
Spínací frekvence DC [Hz]	100
Ochrana proti zkratu	ano



Reflexní světelný snímač

OSN-FPKG

Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný	
Ochrana proti přetížení	ano	
Měřicí oblast		
Snímací vzdálenost [mm]	< 220; (bílý papír 200 x 200 mm)	
Reflexní snímač pro blízkou oblast	ano	
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-25...80	
Krytí	IP 65	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Mechanická data		
Hmotnost [g]	0,27	
Pouzdro	Kvádrové	
Rozměry [mm]	80 x 28 x 95	
Materiály	PPO upravené	
Materiál optické čočky	sklo	
Přizpůsobení čočky	stranová optika	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky	Upevňovací úhelník: 1, E20210 Šroubovák	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
přípojové svorky: ...1,5 mm²; Průchodka: M20 X 1,5		
Připojení		

