


Zesilovač pro vláknovou optiku

OUF-DPKG



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Proudový odběr [mA]	35; ((24 V))
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	880

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	Spínaný na "tmu"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	250
Spínací frekvence DC [Hz]	100
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost [m]	< 0,12; (Jednocestná světelná závora)
Snímací vzdálenost [mm]	< 40; (Reflexní světelný snímač)
Nastavitelný rozsah	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 65

Schválení / zkoušky


Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
MTTF [let]	583



Zesilovač pro vláknovou optiku

OUF-DPKG

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	151,5
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	28 x 16 x 56
Materiály		PPO upravené
Přizpůsobení čočky		stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky	Upevňovací úhelník: 1, E20211	
	Šroubovák	
Upozornění		
Upozornění	Spínaný na "tmu" odpovídá výstupní funkci "spínač" pro jednocestné vláknové optiky	
	odpovídá výstupní funkci "rozpínač" pro snímací vláknové optiky	
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Připojení		



BN = Barvy vodičů :
 BU = hnědá
 BK = modrá
 BK = černá

diagramy a grafy

graf výkonnostní rezervy

