




Omyvatelný tlakový senzor s displejem

PI-,10BREA01-MFRKG/US/ /P



Vlastnosti výrobku				
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1			
Měřicí rozsah	-0,005...0,1 bar	-5...100 mbar	-2...40,15 inH2O	-0,5...10 kPa
Procesní připojení	závitové připojení G 1 vnější závit Aseptoflex Vario			
Oblast nasazení				
Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty			
Aplikace	vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl			
Média	Pastová média a média obsahující pevné částice; kapalná a plynná média			
Teplota média [°C]	-25...150			
Min. destrukční tlak	30000 mbar	12044 inH2O	3000 kPa	
Odolnost proti tlaku	4000 mbar	1606 inH2O	400 kPa	
Vakuová odolnost [mbar]	-1000			
Druh tlaku	relativní tlak; vakuum			
Bez mrtvého prostoru	ano			
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar]	4			
Elektrická data				
Min. izolační odpor [MΩ]	100; (500 V DC)			



Omyvatelný tlakový senzor s displejem

PI-,10BREA01-MFRKG/US/ /P

Třída krytí	III			
Ochrana proti přepólování	ano			
Funkce "hlídací pes" integrována	ano			
2-vodič				
Provozní napětí [V]	20...30 DC			
Proudový odběr [mA]	3,5...21,5			
Přípravná zpoždovací doba [s]	< 1			
3-vodič				
Provozní napětí [V]	18...30 DC			
Proudový odběr [mA]	5...45; (430 bei max. Laststrom)			
Přípravná zpoždovací doba [s]	< 0,5			
Vstupy / výstupy				
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1			
Výstupy				
Celkový počet výstupů	2			
Výstupní signál	spínací signál; analogový signál; IO-Link			
Elektrické provedení	PNP/NPN			
Po digitálních výstupů	2			
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)			
Počet analogových výstupů	1			
Analogový proudový výstup [mA]	4...20, invertovatelný; (škálovatelný)			
Ochrana proti zkratu	ano			
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný			
Ochrana proti přetížení	ano			
2-vodič				
Maximální zátěž [Ω]	300			
3-vodič				
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2			
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100			
Spínací frekvence DC [Hz]	125			
Maximální zátěž [Ω]	(U _b - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (U _b = 24 V)			
Měřicí / nastavovací rozsah				
Měřicí rozsah	-0,005...0,1 bar	-5...100 mbar	-2...40,15 inH2O	-0,5...10 kPa
Spínací bod SP	-0,0049...0,1 bar	-4,9...100 mbar	-1,95...40,15 inH2O	-0,49...10 kPa
Zpětný spínací bod rP	-0,005...0,099 bar	-5...99,9 mbar	-2,01...40,09 inH2O	-0,5...9,99 kPa
Analogový startovací bod	-0,005...0,08 bar	-5...80 mbar	-2,01...32,12 inH2O	-0,5...8 kPa
Analogový koncový bod	0,015...0,1 bar	15...100 mbar	6,02...40,15 inH2O	1,5...10 kPa
Min. vzdálenost mezi SP a rP	0,0002 bar	0,2 mbar	0,06 inH2O	0,02 kPa
V krocích po	0,0001 bar	0,1 mbar	0,01 inH2O	0,01 kPa



Omyvatelný tlakový senzor s displejem

PI-,10BREA01-MFRKG/US/ /P

Nastavení z výroby		SP1 =25 mbar	rP1 = 23 mbar
		SP2 = 75 mbar	rP2 = 73 mbar
		ASP = 0 mbar	AEP = 100 mbar
		dAP = 2,00 s	dAA =2,00 s
Hlídnání teploty			
Měřicí rozsah	-25...150 °C		-13...302 °F
Přesnost / odchylky			
Přesnost spínacího bodu [% rozpětí]	< ± 0,5; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)		
Opakovací přesnost [% rozpětí]	< ± 0,2; (při teplotních výchylnkách < 10 K; Turn down 1:1)		
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí]	< ± 0,5; (DIN IEC EN 62828-1 vč. chyba nulového bodu a rozpětí, nelinearita, hystereze; Turn down 1:1)		
Odchylka linearity [% rozpětí]	< ± 0,25; (Turn down 1:1)		
Odchylka hystereze [% rozpětí]	< ± 0,2; (Turn down 1:1)		
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; za rok)		
Celková odchylka v teplotním rozsahu	Oblast teplot	celková odchylka	
	-25...15 °C	Odchylka od charakteristiky ± 0,15 % rozpětí / 10 K	
	15...80 °C	Odchylka od charakteristiky	
	80...150 °C	Odchylka od charakteristiky ± 0,2 % rozpětí / 10 K	
Upozornění	další podrobnosti viz oddíl Diagramy a grafy		
Hlídnání teploty			
Přesnost [K]	± 2,5+ (0,08 x (Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur))		
Opakovací přesnost [K]	± 0,2		
Rozlišení [K]	0,2		
Reakční doby			
Hodnota tlumicího procesu dAP [s]	0...99,99		
Tlumení analogového výstupu dAA [s]	0...99,99		
2-vodič			
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms]	30		
3-vodič			
Min. Doba odezvy spínacího výstupu (dAP) [ms]	3		
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms]	7		
Hlídnání teploty			
Dynamika reakce T05 / T09 [s]	< 35 / < 135; (DIN EN 60751 voda ; > 0,9 m/s)		
Rozhraní			
Komunikační rozhraní	IO-Link		
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link verze	1.1		
Norma SDCI	IEC 61131-9		
Profilý	Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)		



Omyvatelný tlakový senzor s displejem

PI-,10BREA01-MFRKG/US/ /P

Mód SIO	ano	
Potřebná třída Masterport	A	
Min. doba procesního cyklu [ms]	5,6	
IO-Link rozlišování tlaku [mbar]	0,005	
IO-Link rozlišování teploty [K]	0,2	
Procesní data IO-Link (cyklická)	Funkce	délka bitu
	tlak	32
	teplota	32
	stav zařízení	4
	binární spínací informace	2
Funkce IO-Link (acyklické)	tag specifický pro aplikaci; vnitřní teplota; čítač provozních hodin; čítač spínacích cyklů; Počítadlo nejvyšších hodnot tlaku	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	1158

Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-25...80	
Skladovací teplota [°C]	-40...100	
Krytí	IP 67; IP 68; IP 69K	

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 61326-1	
Odolnost vůči rázům	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [let]	214	
Poznámka ke schválení	tovární certifikát je k dispozici ke stažení na www.factory-certificate.ifm	
Certifikát UL	Číslo schválení UL	J048
	Číslo souboru UL	E174189

Mechanická data		
Hmotnost [g]	357	
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA	
Materiál, který je v kontaktu s médii	keramika (99,9 % Al ₂ O ₃); nerezová ocel (1.4435 / 316L); povrchové vlastnosti: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Min. tlakových cyklů	100 milionů	
Utahovací moment [Nm]	35	
Procesní připojení	závitové připojení G 1 vnější závit Aseptoflex Vario	

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Zobrazovací jednotka	LED, zelená
	Spínací stav	LED, žlutá
	Funkční signalizace	alfanumerický displej, 4-místný
	Měřené hodnoty	alfanumerický displej, 4-místný
Zobrazovací jednotka	mbar; kPa; inH ₂ O	

Upozornění		
Obsah balení	1 ks	



Omyvatelný tlakový senzor s displejem




PI-,10BREA01-MFRKG/US/ /P

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení




- 1 Připojení pro 2-vodičový provoz
 - 2 Připojení pro 3-vodičový provoz
 - OUT1 Spínací výstup / IO-Link
 - OUT2 Spínací výstup / Analogový výstup
 - 3 Připojení pro parametrizaci IO-Link (P = komunikace přes IO-link)
- Barevnost podle DIN EN 60947-5-2
Barvy vodičů
- BK = černá
 - BN = hnědá
 - BU = modrá
 - WH = bílá

Omyvatelný tlakový senzor s displejem

PI-,10BREA01-MFRKG/US/ /P

diagramy a grafy



X teplota

Y celková odchylka