


Reflexní světelná závora

OUP-HPKG/US-100-DPO

Položka již není dostupná - archivní záznam



přijímač ve vrchní optice
vysílač ve spodní optice

Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Polarizační filtr
Funkční princip	Reflexní světelná závora

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...50 DC
Proudový odběr [mA]	30; ((24 V))
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo
Vlnová délka [nm]	660

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	Spínaný na "světlo"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	250
Spínací frekvence DC [Hz]	160
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost [m]	< 1,5; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
Nastavitelný rozsah	ano
Polarizační filtr k dispozici	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...60
---------------------	----------



Reflexní světelná závora

OUP-HPKG/US-100-DPO

Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
Mechanická data		
Pouzdro	Kvádrové	
Rozměry [mm]	28 x 16 x 51	
Materiály	PPO upravené	
Materiál optické čočky	sklo	
Příslušenství		
Dodané položky	Upevňovací úhelník	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

