




Tlakový senzor s intuitivním nastavením spínacího bodu

PK-100-SFR14-PSPKG/US/ IW



1 Utahovací moment 25 Nm



Vlastnosti výrobku		
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1	
Měřicí rozsah	0...100 bar	0...10 MPa
Procesní připojení	závitové připojení R 1/4 vnější závit Vnitřní závit:M5	
Oblast nasazení		
Aplikace	pro průmyslové nasazení	
Média	kapalná a plynná média	
Teplota média [°C]	-25...80	
Min. destrukční tlak	1000 bar	100 MPa
Odolnost proti tlaku	200 bar	20 MPa
Druh tlaku	relativní tlak	
Elektrická data		
Provozní napětí [V]	9,6...32 DC	
Proudový odběr [mA]	< 25	
Min. izolační odpor [MΩ]	100; (500 V DC)	
Třída krytí	III	
Ochrana proti přepólování	ano	
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1	
Výstupy		
Celkový počet výstupů	1	
Výstupní signál	spínací signál	
Elektrické provedení	PNP	
Po digitálních výstupů	1	
Výstupní funkce	spínač	



Tlakový senzor s intuitivním nastavením spínacího bodu

PK-100-SFR14-PSPKG/US/ /W

Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	500
Spínací frekvence DC [Hz]	100
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Měřicí rozsah	0...100 bar	0...10 MPa
Spínací bod SP	3...100 bar	0,3...10 MPa
Hystereze	2 bar	0,2 MPa

Přesnost / odchylky

Přesnost spínacího bodu [% z koncové hodnoty]	< ± 2,5; (přesnost nastavení)	
Opakovací přesnost [% z koncové hodnoty]	< ± 0,5; (při teplotních výchylnkách < 10 K)	
Odchylka od charakteristiky [% z koncové hodnoty]	< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = BFSL; LS = Nastavení mezního bodu)	
Teplotní drift na 10 K	< ± 0,5	

Software / programování

Nastavení spínacího bodu	nastavovací kroužek
--------------------------	---------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
Skladovací teplota [°C]	-40...100
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [let]	1030	
Směrnice pro tlaková zařízení	Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání	

Mechanická data

Hmotnost [g]	97,5
Materiály	PBT; PC; FKM; nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Materiál, který je v kontaktu s médiem	nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM
Min. tlakových cyklů	50 millionů
Procesní připojení	závitové připojení R 1/4 vnější závit Vnitřní závit:M5
Integrovaný omezovací prvek	ne (lze dovybavit)



Tlakový senzor s intuitivním nastavením spínacího bodu

PK-100-SFR14-PSPKG/US/ IW

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Spínací stav	LED, žlutá
S měřítkem		ano

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

