


PM1708



Omyvatelný tlakový senzor

PM-,25BREA01-E-ZVG/US



- 1 drážka s těsnícím kroužkem (DIN EN ISO 1179-2)
- 2 vnější závit G1 (Aseptoflex Vario)
- 3 drážka pro těsnící kroužek



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1			
Měřicí rozsah	-0,0125...0,25 bar	-12,5...250 mbar	-0,182...3,626 psi	-1,25...25 kPa
Procesní připojení	závitové připojení G 1 vnější závit Aseptoflex Vario			

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty		
Měřicí element	keramicko-kapacitní tlaková měřicí buňka		
Hlídání teploty	ne		
Aplikace	vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl		
Média	Pastová média a média obsahující pevné částice; kapalná a plynná média		
Teplota média [°C]	-25...150		
Min. destrukční tlak	30000 mbar	435 psi	3000 kPa
Odolnost proti tlaku	6000 mbar	84 psi	600 kPa
Vakuová odolnost [mbar]	-1000		
Druh tlaku	relativní tlak		
Bez mrtvého prostoru	ano		
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar]	10		

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...30 DC
---------------------	------------



Omyvatelný tlakový senzor

PM-,25BREA01-E-ZVG/US

Min. izolační odpor [MΩ]	100; (500 V DC)
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Měřicí princip	hydrostatický
Funkce "hlídací pes" integrována	ano

2-vodič	
Proudový odběr [mA]	3,5...21,5
Přípravná zpožďovací doba [s]	1

3-vodič	
Proudový odběr [mA]	< 45
Přípravná zpožďovací doba [s]	0,5

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1
------------------------	---

Výstupy

Celkový počet výstupů	2
Výstupní signál	analogový signál; IO-Link; (konfigurovatelný)
Po digitálních výstupů	1; (IO-Link)
Počet analogových výstupů	1
Analogový proudový výstup [mA]	4...20; (škálovatelný)
Maximální zátěž [Ω]	700; (U _b = 24 V; (U _b - 9 V) / 21.5 mA)
Odolné proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Měřicí rozsah	-0,0125...0,25 mbar	-12,5...250 mbar	-0,182...3,626 psi	-1,25...25 kPa
Analogový startovací bod	-12,5...200 mbar	-0,182...2,9 psi	-1,25...20 kPa	
Analogový koncový bod	37,5...250 mbar	0,544...3,626 psi	3,75...25 kPa	
V krocích po	0,1 mbar	0,002 psi	0,01 kPa	
Nastavení z výroby	ASP = 0,0 mbar	AEP = 250 mbar		

Přesnost / odchylky

Opakovací přesnost [% rozpětí]	< ± 0,1; (při teplotních výchylnkách < 10 K; Turn down 1:1)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí]	< ± 0,2; (linearita vč. hystereze a opakovatelnost, nastavení mezní hodnoty podle DIN EN IEC 62828-1)
Odchylka linearity [% rozpětí]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odchylka hystereze [% rozpětí]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; za rok)

Celková odchylka v teplotním rozsahu	Oblast teplot	celková odchylka
	-25...15 °C	Odchylka od charakteristiky ± 0,1 % rozpětí / 10 K
	15...80 °C	Odchylka od charakteristiky
	80...150 °C	Odchylka od charakteristiky ± 0,15 % rozpětí / 10 K

Upozornění	další podrobnosti viz oddíl Diagramy a grafy
------------	--



Omyvatelný tlakový senzor

PM-,25BREA01-E-ZVG/US

Reakční doby		
Tlumení analogového výstupu dAA	[s]	0...4
2-vodič		
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu	[ms]	30
3-vodič		
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu	[ms]	7
Rozhraní		
Komunikační rozhraní	IO-Link	
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Profily	Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
Mód SIO	ne	
Potřebná třída Masterport	A	
Analogová procesní data	3	
Min. doba procesního cyklu	[ms]	3,2
IO-Link rozlišování tlaku	[mbar]	0,05
Funkce IO-Link (acyklické)	tag specifický pro aplikaci; vnitřní teplota	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	669
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Skladovací teplota	[°C]	-40...100
Krytí	IP 67; IP 68; IP 69K	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Odolnost vůči rázům	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[let]	323
Poznámka ke schválení	tovární certifikát je k dispozici ke stažení na www.factory-certificate.ifm	
Certifikát UL	Číslo schválení UL	J021
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	273,45
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT	
Materiál, který je v kontaktu s médii	keramika (99,9 % Al2 O3); nerezová ocel (1.4435 / 316L); povrchové vlastnosti: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Min. tlakových cyklů	100 millionů	
Utahovací moment	[Nm]	35
Procesní připojení	závitové připojení G 1 vnější závit Aseptoflex Vario	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	

Omyvatelný tlakový senzor


PM-,25BREA01-E-ZVG/US

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno




Připojení



- 1 Připojení pro 2-vodičový provoz (analogový)
 2 Připojení pro 3-vodičový provoz (analogový / IO-Link)
 OUT1 : IO-Link
 OUT2 : Analogový výstup

diagramy a grafy

vliv okolní teploty na přesnost



X teplota
 Y celková odchylka