




Tlakový senzor s displejem

PN-400-SBR14-HFBOW/LS/ /V



- 1 7-segmentový LED displej
2 Programovací tlačítko



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1		
Měřicí rozsah	0...400 bar	0...5800 psi	0...40 MPa
Procesní připojení	závitové připojení G 1/4 Vnitřní závit		

Oblast nasazení

Teplota média	-25...80		
Min. destrukční tlak	1000 bar	14500 psi	100 MPa
Odolnost proti tlaku	600 bar	8700 psi	60 MPa

Elektrická data

Tolerance provozního napětí	[%]	5...10
Provozní napětí	[V]	85...265 AC
Jmenovité napětí AC	[V]	< 250
Proudový odběr	[mA]	< 10
Min. izolační odpor	[MΩ]	100; (500 V DC)
Třída krytí		II
Odolnost proti přepólování		ne
Přípravná zpožďovací doba	[s]	0,2



Tlakový senzor s displejem

PN-400-SBR14-HFBOW/LS/ /V

Funkce "hlídací pes" integrována	ano
----------------------------------	-----

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
------------------------	---------------------------

Výstupy

Celkový počet výstupů	1
Výstupní signál	spínací signál
Elektrické provedení	Triac
Po digitálních výstupů	1
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA]	250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))
Spínací frekvence AC [Hz]	< 160
Odolné proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne

Měřicí / nastavovací rozsah

Měřicí rozsah	0...400 bar	0...5800 psi	0...40 MPa
Spínací bod SP	4...400 bar	60...5800 psi	0,4...40 MPa
Zpětný spínací bod rP	2...398 bar	30...5770 psi	0,2...39,8 MPa
V krocích po	1 bar	10 psi	0,1 MPa

Přesnost / odchylky

Přesnost spínacího bodu [% rozpětí]	< ± 1,0
Opakovací přesnost [% rozpětí]	< ± 0,1; (při teplotních výchylnkách < 10 K)
Odchylka linearity [% rozpětí]	< ± 0,5
Odchylka hystereze [% rozpětí]	< ± 0,1
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí]	< ± 0,1; (za rok)
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K]	< ± 0,2; (-25...80 °C)
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K]	< ± 0,3; (-25...80 °C)

Reakční doby

Nastavitelná doba zpoždění dS, dr [s]	0, 0,2,...10, 11,...50
Hodnota tlumicího procesu dAP [s]	0...4

Software / programování

Nastavení spínacího bodu	Programovací tlačítko
Parametrizační možnost	hystereze / okénko; spínač / rozpínač; zpoždění sepnutí / rozepnutí; Utlumení; přizpůsobení zobrazovaných hodnot; displej lze otáčet a vypnout; Zobrazovací jednotka

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
Skladovací teplota [°C]	-40...100



Tlakový senzor s displejem

PN-400-SBR14-HFBOW/LS/ /V

Krytí	IP 67
-------	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozářeno	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	10 V
Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [let]	224,58	
Směrnice pro tlaková zařízení	Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání	

Mechanická data

Hmotnost [g]	387	
Materiály	FKM; PA; PBT; PC; nerezová ocel (1.4301 / 304)	
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4305 / 303); Keramika; FKM	
Min. tlakových cyklů	100 milionů	
Procesní připojení	závitové připojení G 1/4 Vnitřní závit	
Integrovaný omezovací prvek	ano	

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	LED, červená
	Funkční signalizace	7-segmentový LED displej
	Měřené hodnoty	7-segmentový LED displej
Zobrazovací jednotka	bar; psi; MPa	

Elektrické připojení

Požadované krytí	válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 5 A; rychle pracující
------------------	--

Upozornění

Upozornění	n.c. = neobsazeno
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení


konektorové provedení: 1 x 1/2"; kódování: C



Tlakový senzor s displejem

PN-400-SBR14-HFBOW/LS/ /V

Připojení



Upozornění válečková pojistka podle IEC60127-2 ≤ 5 A rychle pracující