


RM3010



Absolutní víceotáčkový rotační senzor s dutou hřídelí

RMO12BRU41312bPRN



Vlastnosti výrobku

Rozlišení	8192 kroky; 4096 otáčky; 25 Bit
Komunikační rozhraní	ProfiNet-IO; Profil rotačního snímače PROFINET V4.2
Provedení hřídele	Jednostranně otevřena dutá hřídel
Průměr hřídele [mm]	12

Oblast nasazení

Funkční princip	absolutní
Typ otáčky	Víceotáčkový

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Proudový odběr	[mA]	100; ((24 V))
Ochrana proti přepólování		ano

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
Druh kódu	binární

Měřicí / nastavovací rozsah

Rozlišení	8192 kroky; 4096 otáčky; 25 Bit
-----------	---------------------------------

Přesnost / odchylky

14 - 16 Bits		
Přesnost	[°]	0,0439
<13 Bits		
Přesnost	[°]	0,022

RM3010



Absolutní víceotáčkový rotační senzor s dutou hřídelí

RM012BRU41312bPRN

Elektrické připojení - Napěťové napájení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



1	10...30 V DC
2	neobsazeno
3	GND 0 V
4	neobsazeno