




Senzor proudění se zpětnou klapkou

SBG34BF0BPKG/US

Vezměte prosím na vědomí změněný design pouzdra!



Vlastnosti výrobku		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení		závitové připojení G 1/2
Oblast nasazení		
Média		Kapalná média; voda; roztoky glykolu; Chladicí/mazací prostředky
Teplota média	[°C]	0...85
Odolnost proti tlaku	[bar]	40
Odolnost proti tlaku	[MPa]	4
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC; (podle SELV/PELV)
Proudový odběr	[mA]	< 15



Senzor proudění se zpětnou klapkou

SBG34BF0BPKG/US

Třída krytí	III	
Ochrana proti přepólování	ano	
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1	
Výstupy		
Celkový počet výstupů	1	
Výstupní signál	spínací signál	
Elektrické provedení	PNP	
Po digitálních výstupů	1	
Výstupní funkce	spínač	
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5	
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100	
Ochrana proti zkratu	ano	
Ochrana proti přetížení	ano	
Měřicí / nastavovací rozsah		
Nastavovací rozsah [l/min]	1...15	
Přesnost / odchylky		
Opakovatelnost [% z koncové hodnoty]	1	
Hystereze [l/min]	0,2...1	
Chyba měření [% z koncové hodnoty]	± 5	
Reakční doby		
Doba odezvy [s]	< 0,01	
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	0...60	
Skladovací teplota [°C]	-15...80	
Krytí	IP 65; IP 67	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Odolnost vůči rázům	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [let]	3318	
Mechanická data		
Hmotnost [g]	533,5	
Materiály	Mosaz chemicky poniklováno; PPS; Hliník Eloxováno; PA	
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4310 / 301); nerezová ocel (1.4301 / 304); PBT; Mosaz chemicky poniklováno; PP; PPS; Polyolefin; O kroužek: FKM	
Procesní připojení	závitové připojení G 1/2	
Počet mechanických sepnutí	10 millionů	



Senzor proudění se zpětnou klapkou

SBG34BF0BPKG/US

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	4 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Příslušenství

Dodané položky	Imbusový klíč
----------------	---------------

Upozornění

Upozornění	Pozor Neotáčejte víčko za maximální hodnotu rozsahu nastavení.
------------	--

Upozornění	Všechny údaje platí pro vodu (20 °C).
------------	---------------------------------------

Upozornění	Vezměte prosím na vědomí změněný design pouzdra!
------------	--


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A




Připojení



diagramy a grafy

Ztráta tlaku



dP Ztráta tlaku

Q objemový průtok