


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFG14ZBB

Položka již není dostupná - archívní záznam

Náhradní artikly: SF0516

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	Clamp DN25 ISO 2852
--------------------	---------------------

Oblast nasazení

Aplikace	vysoký teplotní rozsah; Sterilní prostředí
Odolnost proti tlaku [bar]	30

Kapalná média

Aplikace	vysoký teplotní rozsah; Sterilní prostředí
Teplota média [°C]	0...120

Plynná média

Temperatura média	[°C]	0...100
-------------------	------	---------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0200
--	---------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
Největší citlivost	[cm/s]	3...60

Plynná média			
Nastavovací rozsah	[cm/s]		200...2000
Největší citlivost	[cm/s]		200...800

Přesnost / odchylky


Teplotní gradient	[K/min]	15
-------------------	---------	----



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFG14ZBB

Reakční doby	
Doba odezvy [s]	1...10
Kapalná média	
Doba odezvy [s]	1...10
Plynná média	
Doba odezvy [s]	1...10
Okolní podmínky	
Krytí	IP 67
Mechanická data	
Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení	Clamp DN25 ISO 2852
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení	
Kabel: 2 m, Silikon; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Připojení	



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá
GY =	šedá