


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFN12AAC/US-100

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SF5700 + E40127

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	1/2" NPT
--------------------	----------

Oblast nasazení

Média	Kapalná média; agresivní média
-------	--------------------------------

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Odolnost proti tlaku	[bar]	5
----------------------	-------	---

Kapalná média

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0200
--	---------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média

Nastavovací rozsah	[cm/s]	0...60
--------------------	--------	--------

Největší citlivost	[cm/s]	0...20
--------------------	--------	--------

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient	[K/min]	7
-------------------	---------	---

Reakční doby

Doba odezvy	[s]	2...20
-------------	-----	--------

Kapalná média

Doba odezvy	[s]	2...20
-------------	-----	--------




Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce


SFN12AAC/US-100

Okolní podmínky		
Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
Mechanická data		
Pouzdro	Typ závitu	
Materiály	PTFE	
Materiál, který je v kontaktu s médiiem	PTFE	
Procesní připojení	1/2" NPT	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Maximální délka kabelu: 100 m



Připojení



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá
GY =	šedá