


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFN12XBK/US

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	1/2" NPT
--------------------	----------

Oblast nasazení

Média	Kapalná média; agresivní média
-------	--------------------------------

Odolnost proti tlaku [bar]	30
----------------------------	----

Kapalná média

Teplota média [°C]	5...70
--------------------	--------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0200
--	---------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média

Nastavovací rozsah [cm/s]	0...60
---------------------------	--------

Největší citlivost [cm/s]	3...40
---------------------------	--------

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min]	7
---------------------------	---

Reakční doby

Doba odezvy [s]	2...20
-----------------	--------

Kapalná média

Doba odezvy [s]	2...20
-----------------	--------

Okolní podmínky

Krytí	IP 67
-------	-------

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
---------------------	-----------------	--------------



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFN12XBK/US

Odolnost proti vibracím

DIN IEC 68-2-6

10 g (55...2000 Hz)

Mechanická data

Pouzdro	Typ závitu
Materiály	keramika (99,9 % Al ₂ O ₃)
Materiál, který je v kontaktu s médiem	keramika (99,9 % Al ₂ O ₃)
Procesní připojení	1/2" NPT

Příslušenství


Dodané položky	Těsnění: 1, PTFE
----------------	------------------

Upozornění


Upozornění	k utěsnění použijte spoludodané těsnění PTFE.
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Maximální délka kabelu: 100 m



Připojení



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá
GY =	šedá