




Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku		
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 1	
Procesní připojení	M18 x 1,5 Vnitřní závit	
Oblast nasazení		
Média	Kapalná média	
Teplota média	[°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku	[bar]	30
Kapalná média		
Teplota média	[°C]	-25...80
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	20...36 DC; (podle SELV/PELV ; ve vztahu k UL: “omezení napětí” s ochranou proti nadproudu podle UL508)
Proudový odběr	[mA]	90; (bez zátěže)
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpožďovací doba	[s]	15; (optická signalizace)
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 1	
Výstupy		
Celkový počet výstupů	1	
Výstupní signál	analogový signál	
Počet analogových výstupů	1	



Hlídač proudění

SID10ABB100G/US-100-IAZ

Analogový proudový výstup	[mA]	4...20
Maximální zátěž	[Ω]	500
Ochrana proti přetížení		ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...60

Reakční doby

Doba odezvy	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Kapalná média

Doba odezvy	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Mechanická data

Rozměry	[mm]	M18 x 1,5
Označení závitu		M18 x 1,5
Materiály		PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4404 / 316L); O kroužek: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A	
Procesní připojení		M18 x 1,5 Vnitřní závit

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	10 x LED, dvě barvy
-----------	--------	---------------------

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Hlídač proudění

SID10ABB100G/US-100-IAZ

Připojení

