


SL5101



Hlídání proudění vzduchu

SLG23CEEAKOG/24VDC



1 Potenciometr

Vlastnosti výrobku	
Počet vstupů a výstupů	Počet relé výstupů: 1
Procesní připojení	Ø 23 mm
Oblast nasazení	
Teplota média [°C]	-10...50
Odolnost proti tlaku [bar]	1
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	18...30 DC
Proudový odběr [mA]	50
Min. izolační odpor [MΩ]	100; (500 V DC)
Přípravná zpožďovací doba [s]	60
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet relé výstupů: 1
Výstupy	
Výstupní signál	spínací signál
Počet relé výstupů	1
Zatížitelnost kontaktů	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Spínací funkce hlídání tlaku	relé přitáhne při detekci proudění
Měřicí / nastavovací rozsah	
Plynná média	
Nastavovací rozsah [cm/s]	100...1000
Největší citlivost [cm/s]	100...400
Přesnost / odchylky	
Teplotní gradient [K/min]	5



Hlídní proudění vzduchu

SLG23CEEAKOG/24VDC

Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	3...60
Plynná média		
Doba odezvy	[s]	3...60
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu	Potenciometr	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-10...50
Skladovací teplota	[°C]	-25...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90
Krytí	IP 65	
Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	1202
Certifikát UL	Číslo schválení UL	I029
	Číslo souboru UL	E174189
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	192,5
Rozměry	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiály	pouzdro: PBT; povrch senzoru: Titan	
Materiál, který je v kontaktu s médii	PBT; Titan	
Procesní připojení	Ø 23 mm	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	1 x LED, červená
	Funkce	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky	Upevňovací spona: 1, E40048	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	

SL5101




Hlídání proudění vzduchu

SLG23CEEAKOG/24VDC

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Připojení



BN =	Barvy vodičů :	hnědá
BU =		modrá
BK =		černá
WH =		bílá