




Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0200/ 24VDC



1 Upevnění na DIN lištu




Oblast nasazení		
Aplikace		Hlídání proudění
Média		Kapalná média
Elektrická data		
Tolerance provozního napětí	[%]	-10...10
Provozní napětí	[V]	24 DC
Proudový odběr	[mA]	< 45
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpožďovací doba	[s]	< 20
Počet kanálů		1
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	400
Spínací funkce hlídání tlaku		výstup sepne při proudění ZAP (EIN)
Spínací funkce hlídání přerušení vodiče		výstup sepne při přerušení vodiče VYP (AUS)
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...60
Krytí		IP 50
Druh ochrany svorkovnice		IP 20



Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0200/ 24VDC

Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	624
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	142,5
Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)	
Rozměry	[mm]	78 x 22,5 x 100
Materiály	Plast	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	11 x LED
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
přípojové svorky: 12 x ...2,5 mm²		
Připojení		



Barvy vodičů :

BN = hnědá

BU = modrá

BK = černá

WH = bílá

GY = šedá