


Hlídač proudění

SCR14ADBFPKG/US

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SI5000 + E40099

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení	G 1/4 vnější závit

Oblast nasazení

Aplikace	Oblast vysokých tlaků
Média	Kapalná média
Teplota média [°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku [bar]	300

Elektrická data

Provozní napětí [V]	20...36 DC
Proudový odběr [mA]	< 45
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpožďovací doba [s]	< 20

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
------------------------	---------------------------

Výstupy

Celkový počet výstupů	1
Výstupní signál	spínací signál
Elektrické provedení	PNP
Po digitálních výstupů	1



Hlídač proudění

SCR14ADBFPKG/US

Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)	
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]		2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]		400
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Nastavovací rozsah [cm/s]		3...300
Největší citlivost [cm/s]		3...60

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min]		15
---------------------------	--	----

Reakční doby

Doba odezvy [s]		1...10
-----------------	--	--------

Software / programování

Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
--------------------------	--	--------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]		-20...80
Krytí		IP 67

Mechanická data

Materiály		PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médii		nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení		G 1/4 vnější závit

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	11 x LED
-----------	--------	----------

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A





Hlídač proudění

SCR14ADBFPKG/US

Připojení

