




Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SI5000 + E40096
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení		G 1/2 vnější závit
Oblast nasazení		
Média		Kapalná média
Teplota média [°C]		-25...80
Odolnost proti tlaku [bar]		30
Elektrická data		
Provozní napětí [V]		20...36 DC
Proudový odběr [mA]		< 45
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpožďovací doba [s]		< 20
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Výstupy		
Celkový počet výstupů		1
Výstupní signál		spínací signál
Elektrické provedení		PNP
Po digitálních výstupů		1
Výstupní funkce		spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)



Hlídač proudění

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	400
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Nastavovací rozsah [cm/s]	3...300
Největší citlivost [cm/s]	3...60

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min]	30
---------------------------	----

Reakční doby

Doba odezvy [s]	1...10
-----------------	--------

Software / programování

Nastavení spínacího bodu	Potenciometr
--------------------------	--------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...80
Krytí	IP 67

Mechanická data

Materiály	PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Procesní připojení	G 1/2 vnější závit

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	11 x LED
-----------	--------	----------

Příslušenství

Dodané položky	Těsnění: 2 x AMF 30
	Šroubovák

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A





Hlídač proudění

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Připojení

