


Položka již není dostupná - archivní záznam

**Vlastnosti výrobku**

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení	G 1/2 vnější závit

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku [bar]	30
----------------------------	----

Elektrická data

Provozní napětí [V]	20...36 DC
Proudový odběr [mA]	< 45
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpoždovací doba [s]	< 20

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
------------------------	---------------------------

Výstupy

Celkový počet výstupů	1
Výstupní signál	spínací signál
Elektrické provedení	PNP
Po digitálních výstupů	1
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	400
Ochrana proti zkratu	ano



Hlídač proudění

SCR12ABAFPKG/PH

Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný	
Ochrana proti přetížení	ano	
Měřicí / nastavovací rozsah		
Plynná média		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	150...300
Přesnost / odchylky		
Teplotní gradient	[K/min]	15
Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	1...10
Plynná média		
Doba odezvy	[s]	1...10
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu	Potenciometr	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...80
Krytí	IP 67	
Mechanická data		
Materiály	PBT-GF20	
Materiál, který je v kontaktu s médiiem	nerezová ocel (1.4305 / 303)	
Procesní připojení	G 1/2 vnější závit	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	11 x LED
Příslušenství		
Dodané položky	Těsnění: 2 x AMF 30	
	Šroubovák	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	

ST0518




Hlídač proudění

SCR12ABAFPKG/PH

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Připojení



BN =
BU =
BK =

Barvy vodičů :
hnědá
modrá
černá