




Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SI5006 + E40107
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!




Vlastnosti výrobku		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení		1/2" NPT
Oblast nasazení		
Média		Kapalná média
Teplota média	[°C]	-25...60
Odolnost proti tlaku	[bar]	30
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	80...140 AC
Proudový odběr	[mA]	< 40
Přípravná zpožďovací doba	[s]	< 20
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Výstupy		
Celkový počet výstupů		1
Výstupní signál		spínací signál
Elektrické provedení		relé
Po digitálních výstupů		1
Výstupní funkce		spínač
Ochrana proti zkratu		ne



Hlídač proudění

SCN12ABAAKOW/LS/CSA

Měřicí / nastavovací rozsah		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
Největší citlivost	[cm/s]	3...60
Přesnost / odchylky		
Teplotní gradient	[K/min]	15
Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	1...10
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...60
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Materiály		PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médii		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Procesní připojení		1/2" NPT
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	11 x LED
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
konektorové provedení: 1 x 1/2"; kódování: C		



Připojení

