




Hlídač proudění

SCN12ADBAKOW/LS

Položka již není dostupná - archivní záznam




Vlastnosti výrobku		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení		1/2" NPT
Oblast nasazení		
Aplikace		Oblast vysokých tlaků
Média		Kapalná média
Teplota média	[°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku	[bar]	300
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	70...140 AC
Proudový odběr	[mA]	< 40
Přípravná zpožďovací doba	[s]	< 20
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Výstupy		
Celkový počet výstupů		1
Výstupní signál		spínací signál
Elektrické provedení		relé
Po digitálních výstupů		1
Výstupní funkce		spínač
Ochrana proti zkratu		ne



Hlídač proudění

SCN12ADBAKOW/LS

Měřicí / nastavovací rozsah		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
Největší citlivost	[cm/s]	3...60
Přesnost / odchylky		
Teplotní gradient	[K/min]	15
Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	1...10
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu	Potenciometr	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...80
Krytí	IP 67	
Mechanická data		
Materiály	PBT-GF20	
Materiál, který je v kontaktu s médiiem	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)	
Procesní připojení	1/2" NPT	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	11 x LED
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
konektorové provedení: 1 x 7/8"; kódování: A		



Připojení

