




Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SI5010 + E40099
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení		G 1/4 vnější závit
Oblast nasazení		
Aplikace		Oblast vysokých tlaků
Média		Kapalná média
Teplota média [°C]		10...50
Odolnost proti tlaku [bar]		300
Kapalná média		
Aplikace		Oblast vysokých tlaků
Teplota média [°C]		10...50
Elektrická data		
Provozní napětí [V]		20...36 DC
Proudový odběr [mA]		< 45
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpožďovací doba [s]		< 20
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Výstupy		
Celkový počet výstupů		1



Hlídač proudění

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Výstupní signál	spínací signál
Elektrické provedení	PNP
Po digitálních výstupů	1
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	400
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média

Nastavovací rozsah [cm/s]	100...500
---------------------------	-----------

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min]	1
---------------------------	---

Reakční doby

Doba odezvy [s]	1...2
-----------------	-------

Kapalná média

Doba odezvy [s]	1...2
-----------------	-------

Software / programování

Nastavení spínacího bodu	Potenciometr
--------------------------	--------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	10...50
Krytí	IP 67

Mechanická data

Materiály	PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení	G 1/4 vnější závit

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	11 x LED
-----------	--------	----------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A





Hlídač proudění

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Připojení

