
ST2609

Hlídač proudění

SCR14ABBFPKG/US-100-IPF

Položka již není dostupná - archívní záznam

Náhradní artikly: SI5000 + E40099
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



CE

Vlastnosti výrobku		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení		G 1/4 vnější závit
Oblast nasazení		
Média		Kapalná média
Teplota média	[°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku	[bar]	30
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	20...36 DC
Proudový odběr	[mA]	< 45
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpožďovací doba	[s]	< 20
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Výstupy		
Celkový počet výstupů		1
Výstupní signál		spínací signál
Elektrické provedení		PNP
Po digitálních výstupů		1

ST2609

Hlídač proudění

SCR14ABBFPKG/US-100-IPF

Výstupní funkce		spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)	
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5	
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	400	
Ochrana proti zkratu		ano	
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný	
Ochrana proti přetížení		ano	
Měřící / nastavovací rozsah			
Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300	
Největší citlivost	[cm/s]	3...60	
Přesnost / odchylky			
Teplotní gradient	[K/min]	15	
Reakční doby			
Doba odezvy	[s]	1...10	
Software / programování			
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr	
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	-20...80	
Krytí		IP 67	
Mechanická data			
Materiály		PBT-GF20	
Materiál, který je v kontaktu s médiem		nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)	
Procesní připojení		G 1/4 vnější závit	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Funkce	11 x LED
Příslušenství			
Dodané položky		Těsnění: 2 x AMF 30 Šroubovák	
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	
Elektrické připojení			

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A





ST2609

Hlídač proudění

SCR14ABBFPKG/US-100-IPF

Připojení





	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá