




Hlídač proudění

SCN14ABAFNKG/PH

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení	1/4" NPT

Oblast nasazení

Média	Kapalná média
Teplota média [°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku [bar]	30

Elektrická data

Provozní napětí [V]	20...36 DC
Proudový odběr [mA]	< 45
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpožďovací doba [s]	< 20

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
------------------------	---------------------------

Výstupy

Celkový počet výstupů	1
Výstupní signál	spínací signál
Elektrické provedení	PNP
Po digitálních výstupů	1
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5



Hlídač proudění

SCN14ABAFNKG/PH

Trvalá proudová zatížitelnost [mA] na spínacím výstupu DC	400
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Nastavovací rozsah [cm/s]	3...300
Největší citlivost [cm/s]	3...60

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min]	15
---------------------------	----

Reakční doby

Doba odezvy [s]	1...10
-----------------	--------

Software / programování

Nastavení spínacího bodu	Potenciometr
--------------------------	--------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...80
Krytí	IP 67

Mechanická data

Materiály	PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Procesní připojení	1/4" NPT

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	11 x LED
-----------	--------	----------

Příslušenství

Dodané položky	Šroubovák
----------------	-----------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A





ST2615



Hlídač proudění

SCN14ABAFNKG/PH

Připojení



BN = hnědá
BU = modrá
BK = černá

Barvy vodičů :