


Hlídač proudění

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení	G 1/2 vnější závit

Oblast nasazení

Média	Kapalná média
Teplota média [°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku [bar]	30

Elektrická data

Provozní napětí [V]	20...36 DC
Proudový odběr [mA]	< 45
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpožďovací doba [s]	< 20

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
------------------------	---------------------------

Výstupy

Celkový počet výstupů	1
Výstupní signál	spínací signál
Elektrické provedení	PNP
Po digitálních výstupů	1
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	400
Ochrana proti zkratu	ano



Hlídač proudění

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný	
Ochrana proti přetížení		ano	
Měřicí / nastavovací rozsah			
Nastavovací rozsah		[cm/s]	3...300
Největší citlivost		[cm/s]	3...60
Přesnost / odchylky			
Teplotní gradient		[K/min]	15
Reakční doby			
Doba odezvy		[s]	1...10
Software / programování			
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr	
Okolní podmínky			
Okolní teplota		[°C]	-20...80
Krytí		IP 67	
Mechanická data			
Rozměry		[mm]	60 x 41 x 83
Materiály		PBT-GF20	
Materiál, který je v kontaktu s médiiem		nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)	
Procesní připojení		G 1/2 vnější závit	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Funkce	11 x LED
Příslušenství			
Dodané položky		Těsnění: 2 x AMF 30	
		Šroubovák	
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	

ST3606




Hlídač proudění

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Elektrické připojení

Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Připojení



BN =
BU =
BK =

Barvy vodičů :
hnědá
modrá
černá