




Převodník teploty s displejem

TD-150CFER12-A-ZVG/US



EL = Instalační délka



Vlastnosti výrobku			
Počet vstupů a výstupů		Počet analogových výstupů: 1	
Měřicí rozsah		-50...150 °C	-58...302 °F
Komunikační rozhraní		IO-Link	
Procesní připojení		závitové připojení G 1/2 těsnící kužel	
Instalační délka EL		[mm]	150
Oblast nasazení			
Měřicí element		1 x Pt 1000; (podle DIN EN 60751, třída A)	
Média		kapalná a plynná média	
Odolnost proti tlaku		[bar]	160
Vakuová odolnost		[mbar]	-1000



Převodník teploty s displejem

TD-150CFER12-A-ZVG/US

MAWP (pro aplikace podle CRN)	[bar]	160
-------------------------------	-------	-----

Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	18...32 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Proudový odběr	[mA]	< 50
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpožďovací doba	[s]	2

Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 1

Výstupy		
Celkový počet výstupů		1
Výstupní signál		analogový signál; IO-Link; (konfigurovatelný)
Počet analogových výstupů		1
Analogový proudový výstup	[mA]	4...20
Maximální zátěž	[Ω]	300
Ochrana proti zkratu		ano
Ochrana proti přetížení		ano

Měřicí / nastavovací rozsah		
Měřicí rozsah	-50...150 °C	-58...302 °F
Nastavení z výroby		0...100 °C

Rozlišení		
Rozlišení analogového výstupu	[K]	0,04
Rozlišení zobrazení	[K]	0,1

Přesnost / odchylky		
Přesný analogový výstup	[K]	$\pm 0,3 + (\pm 0,1 \% \text{ MS})$
Teplotní koeficient		0,1; (V případě odchylky od referenční podmínky 25 °C)
	[% rozpětí / 10 K]	

Reakční doby		
Dynamika reakce T05 / T09	[s]	1 / 3

Rozhraní		
Komunikační rozhraní		IO-Link
Typ přenosu		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze		1.1

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Skladovací teplota	[°C]	-40...100
Krytí		IP 67; IP 68; IP 69K

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN IEC 68-2-6	10 g (10...2000 Hz)

Převodník teploty s displejem

TD-150CFER12-A-ZVG/US

MTTF	[let]	405
Poznámka ke schválení	tovární certifikát je k dispozici ke stažení na www.factory-certificate.ifm	
Certifikát UL	Číslo schválení UL	K001

Mechanická data

Hmotnost	[g]	436,5
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L); PEI; FKM	
Materiál, který je v kontaktu s médiem	nerezová ocel (1.4404 / 316L) elektrolyticky leštěno	
Utahovací moment	[Nm]	30...50
Procesní připojení	závitové připojení G 1/2 těsnící kužel	
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	Ra: < 0,8	
Průměr sondy	[mm]	6
Instalační délka EL	[mm]	150

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	7-segmentový LED displej, 4-místný zobrazena jednotka / status, °C / °F	
-----------	--	--

Upozornění

Upozornění	MS = nastavený rozsah měření hodnoty pro přesnost platí pro vodu v pohybu	
Obsah balení	1 ks	

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

