


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFM12ABT/6M/PH

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	M12 x 1
--------------------	---------

Oblast nasazení

Média	Kapalná média; Plynná média; agresivní média
-------	--

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Odolnost proti tlaku	[bar]	30
----------------------	-------	----

Kapalná média

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Plynná média

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0200
--	---------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média

Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
--------------------	--------	---------

Největší citlivost	[cm/s]	3...60
--------------------	--------	--------

Plynná média

Nastavovací rozsah	[cm/s]	200...2000
--------------------	--------	------------

Největší citlivost	[cm/s]	200...800
--------------------	--------	-----------

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient	[K/min]	15
-------------------	---------	----

Reakční doby

Doba odezvy	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Kapalná média

Doba odezvy	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Plynná média

Doba odezvy	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Okolní podmínky

Krytí	IP 67
-------	-------



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFM12ABT/6M/PH

Mechanická data

Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M12 x 1
Označení závitu		M12 x 1
Materiály		titan (3.7035)
Materiál, který je v kontaktu s médiem		titan (3.7035)
Procesní připojení		M12 x 1

Příslušenství

Dodané položky	Těsnění: 2 x AMF 30
----------------	---------------------


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 6 m, PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Připojení



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá
GY =	šedá