SF0709


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFR12ABBE1

Položka již není dostupná - archívní záznam

Náhradní artikly: SF321A

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku		
Procesní připojení		G 1/2 vnější závit
Oblast nasazení		
Aplikace		Ex-oblast zona 1
Teplota média	[°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku	[bar]	30
Kapalná média		
Aplikace		Ex-oblast zona 1
Teplota média	[°C]	-25...80
Plynná média		
Teplota média	[°C]	-25...80
Elektrická data		
Připojení na vyhodnocovací elektroniku		VS 0200 Exi
Měřící / nastavovací rozsah		
Kapalná média		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
Největší citlivost	[cm/s]	3...60
Plynná média		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	200...2000
Největší citlivost	[cm/s]	200...800
Přesnost / odchylky		
Teplotní gradient	[K/min]	15
Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	1...10
Kapalná média		
Doba odezvy	[s]	1...10

SF0709


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFR12ABBE1

Plynná média		
Doba odezvy	[s]	1...10
Okolní podmínky		
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Pouzdro		Typ závitu
Materiály		nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Materiál, který je v kontaktu s médiem		nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení		G 1/2 vnější závit
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		

Kabel: 2 m, TPE-S; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Připojení



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá
GY =	šedá