


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFR14ABBE0

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SF211A

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	G 1/4 vnější závit
--------------------	--------------------

Oblast nasazení

Aplikace	Ex-oblast zona 0
Teplota média [°C]	-20...60
Odolnost proti tlaku [bar]	300

Kapalná média

Aplikace	Ex-oblast zona 0
Teplota média [°C]	-20...60

Plynná média

Teplota média [°C]	-20...60
--------------------	----------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0200 Ex i
--	--------------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média

Nastavovací rozsah [cm/s]	3...300
Největší citlivost [cm/s]	3...60

Plynná média

Nastavovací rozsah [cm/s]	200...2000
Největší citlivost [cm/s]	200...800

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min]	15
---------------------------	----

Reakční doby

Doba odezvy [s]	1...10
-----------------	--------

Kapalná média


Doba odezvy [s]	1...10
-----------------	--------



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFR14ABBE0

Plynná média	
Doba odezvy [s]	1...10
Okolní podmínky	
Krytí	IP 67
Mechanická data	
Pouzdro	Typ závitu
Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení	G 1/4 vnější závit
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení	
Kabel: 2 m, TPE-S; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Připojení	



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá
GY =	šedá